

Garant**Gyorscserés furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø DS / lapkaméret: 8/03mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Árucikk kategória	21P

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	95 fok
Lapkaméret	3 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 13
Kés ISO kódja	E08X SCLCR/L03
Fejhossz L_1	26 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	5 mm
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Teljes hossz L	57 mm
Középtolódás L_3	2,5 mm
Nyak szélessége L_4	4 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0301..
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 13

269028 13