

Garant**Gyorscserés furatkés, keményfém, balos, Szár Ø DS / lapkaméret: 8/03mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Árucikk kategória	21P

Műszaki leírás

Lapkaméret	3 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	5 mm
Fejhossz L ₁	26 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Középtolódás L ₃	2,5 mm
Kés ISO kódja	E08X SCLCR/L03
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	57 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 13
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0301..
Nyak szélessége L ₄	4 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 13

269028 13