

Garant**Gyorscserés furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø DS / lapkaméret: 8/04mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Árucikk kategória	21P

Műszaki leírás

Közélpeltolódás L ₃	2,6 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Lapkaméret	4 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Hasznos mélység T	1,1 mm
Kés ISO kódja	E08X SDQCR/L04
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	5,2 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Fejhossz L ₁	26 mm
Nyak szélessége L ₄	4 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 04T0..
Teljes hossz L	57 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 26

269028 26