

Garant**Gyorscserés furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø DS / lapkaméret: 8/04mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Árucikk kategória	21P

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	26 mm
Kés ISO kódja	E08X SDUCR/L04
Szár Ø D_s	8 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	5,6 mm
Nyak szélessége L_4	4 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 04T0..
Hasznos mélység T	1,5 mm
Teljes hossz L	57 mm
Középtolódás L_3	3 mm
Lapkaméret	4 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés