

Garant**Gyorscserés furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø DS / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Árucikk kategória	21P

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	26 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Kés ISO kódja	E08X SVJCR/L05
Beállítási szög κ	142 fok
Középtelődés L ₃	2 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Nyak szélessége L ₄	4 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	5,5 mm
Teljes hossz L	57 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Szerszámananyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 26

269028 26