

Garant**Gyorscserés furatkés, keményfém, balos, Szár Ø DS / lapkaméret: 8/05mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Árucikk kategória	21P

Műszaki leírás

Nyak szélessége L ₄	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	9,2 mm
Kés ISO kódja	E08X SVXCR/L05
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Középtolódás L ₃	5 mm
Fejhossz L ₁	26 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Lapkaméret	5 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Beállítási szög κ	113 fok
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 26

269028 26