

**Garant****Gyorscserés furatkés, keményfém, balos, Szár Ø DS / lapkaméret: 8/05mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Árucikk kategória	21P

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	5,5 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Középtolódás L <sub>3</sub>	2 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Teljes hossz L	57 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Fejhossz L <sub>1</sub>	26 mm
Kés ISO kódja	E08X SVJCR/L05
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	4 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 26

269028 26