

**Garant****Gyorscserés furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø DS / lapkaméret: 8/05mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Árucikk kategória	21P

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Teljes hossz L	57 mm
Kés ISO kódja	E08X SVLCR/L05
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Beállítási szög κ	95 fok
Középtolódás L <sub>3</sub>	5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	26 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Lapkaméret	5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 26

269028 26