

Garant**Gyorscserés furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø DS / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Árucikk kategória	21P

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	26 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	9,2 mm
Teljes hossz L	57 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Középtolódás L ₃	5 mm
Lapkaméret	5 mm
Kés ISO kódja	E08X SV95CR/L05
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 26

269028 26