

Garant**Gyorscserés furatkés, keményfém, balos, Szár Ø DS / lapkaméret: 8/05mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Árucikk kategória	21P

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	8 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Beállítási szög κ	72,5 fok
Hasznos mélység T	3,5 mm
Lapkaméret	5 mm
Fejhossz L ₁	26 mm
Középtolódás L ₃	5,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10,2 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Teljes hossz L	57 mm
Kés ISO kódja	E08X SVVCR/L05
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 26

269028 26