

● INNOVATEST®

Keménységmérő készülék Rockwell FENIX, Típus: 300RS**Rendelési adatok**

Rendelés száma	495071 300RS
GTIN	2050002068001
Árucikk kategória	49G

Leírás**Kivitel:**

Nagyon nagy pontosságú Rockwell keménységmérő készülék. Merev vázú gép durva műhelyi felhasználáshoz is. Nagyméretű 6,5 col ipari színes érintőképernyő. Könnyen értelmezhető felhasználói felület belső és külső adattárolási lehetőségekkel. A vizsgálósúly kifejtése zárt szabályozó körben (**tehermérő cella, Closed-Loop-System**).

Szabvány:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 és ISO 2039/1.

Tartalom:

HRC keménység-összehasonlító lap raszterrel. Üzemkész alapfelszereltség: Rockwell kúp 120°, felfekvő asztal sík $\varnothing = 80$ mm, Rockwell golyótartó 1/16 col. Szállítási csomagolással.

Figyelem:

A szállítás külön felszámításra kerül. A szükséges terhelési fokozatok és eljárások kalibrálásához forduljon szaktanácsadó-jához. További tartozékok, mint prizmás felfekvő külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Előzetes vizsgálati terhelő erő	3; 10 kg
Hossz	580 mm

Interfész	USB-2
Fő vizsgálati terhelő erő	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Kijelzés	6,5 col érintőképernyő
Rockwell skálák	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális mintamagasság	240 mm
Kezelés	Félautomata
Áramellátás	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Magasság	770 mm
Súly	115 kg
Maximális mintaszélesség	250 mm
Szélesség	270 mm
Vizsgálati eljárás	Rockwell / Super-Rockwell
Leolvasás	1 HR
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Keménységmérő készülék