

**ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 16Xmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290041 16X
GTIN	4030741881190
Árucikk kategória	29H

**Leírás****Kivitel:**

Hagyományosan használható.

**Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.**

**Figyelem:**

A csúcsmagasságot be kell állítani.

**Műszaki leírás**

Szár szélessége	16 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Recézési Ø-höz d <sub>1</sub>	20 mm
Recéző furat Ø-höz d <sub>2</sub>	6 mm
Működési tartomány	10 - 110 mm
Szár magassága	16 mm
Vezetőcsap	299911 3
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RAA 2×AA

Recézési profil	RGE30° BL/BR30°
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám

---

## Tartozék

ECO gép villa készlet Típus 16	290050 16
--------------------------------	-----------