

**Konnektor elosztó IP44, Csatlakozó aljzatok száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081165 5
GTIN	4007123647927
Árucikk kategória	08B

Leírás**Kivitel:**

Megvilágított biztonsági kapcsolóval és 45°-ban elforgatott aljzatokkal. 3500 W (16 A) névleges teljesítmény.

Fröccsenő víznek ellenálló csatlakozó aljzatok önzáró billenő fedelekkkel és tömítőgyűrűkkel. Ütés- és törésálló műanyag ház stabil felakasztó füllel.

Kábelhossz: 2 m

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A	5
Bemenet csatlakozó típus	F
Csatlakozó aljzatok száma	5
Elosztó hossza	520 mm
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel kategória	H07RN-F
Kábelhossz	2 m
Termék fajtája	Dugaszolóaljzat-elosztó