

**Konnektor elosztó IP44, Csatlakozó aljzatok száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081169 5
GTIN	4007123647576
Árucikk kategória	08B

**Leírás****Kivitel:**

Megvilágított biztonsági kapcsolóval és 45°-ban elforgatott aljzatokkal. 3500 W (16 A) névleges teljesítmény.

**Fröccsenő víznek ellenálló** csatlakozó aljzatok önzáró billenő fedelekkkel és tömítőgyűrűkkel. Ütés- és törésálló műanyag ház stabil felakasztó füllel.

**F, B, PL és CZ** <strong>országok </strong>csatlakozó aljzataival.

Kábelhossz: 2 m

**Műszaki leírás**

Országok	F/ B/ PL/ CZ
Energiaellátás	Vezetékes
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A	5
Bemenet csatlakozó típus	E
Csatlakozó aljzatok száma	5
Elosztó hossza	520 mm

Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel kategória	H07RN-F
Kábelhossz	2 m
Termék fajtája	Dugaszolóaljzat-elosztó