


Garant UNI LINE**UNI Panel, Típushoz: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955440 M
GTIN	4062406583293
Árucikk kategória	9GC

**Leírás****Kivitel:**

Karcsú acéllemez oszlop, duplafalú, mindkét oldalon perforált fallal  $\square$  9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. A stabil antracit talp egyszerű felállítást és áthelyezést tesz lehetővé.

**Szín:**

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

**Figyelem:**

Felső táblákat a 955443 – 955444 sz. alatt talál. A felső táblákhoz való piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Magasság	1565 mm
Szélesség	390 mm
Sorozat	Panel
Súly	31 kg
Mélység	440 mm

Teherbírás	30 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Termék fajtája	Perforált fal állvány