

Garant UNILINE

UNI Panel, Típushoz: S**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 955440 S |
| GTIN | 4062406583286 |
| Árucikk kategória | 9GC |

Leírás**Kivitel:**

Karcsú acéllemez oszlop, duplafalú, mindkét oldalon perforált fallal \square 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. A stabil antracit talp egyszerű felállítást és áthelyezést tesz lehetővé.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

Figyelem:

Felső táblákat a 955442 –955444 sz. alatt talál. A felső táblákhoz való piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Magasság: 1375 mm

Mélység: 380 mm

Szélesség: 300 mm

Teherbírás: 30 kg

Súly: 17 kg

Műszaki leírás

| | |
|---------|-------|
| Sorozat | Panel |
|---------|-------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Mélység | 380 mm |
| Szélesség | 300 mm |
| Magasság | 1375 mm |
| Teherbírás | 30 kg |
| Súly | 17 kg |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 |
| Termék fajtája | Perforált fal állvány |