

Garant UNILINE

UNI Panel, Típushoz: L**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 955440 L |
| GTIN | 4062406583309 |
| Árucikk kategória | 9GC |

Leírás**Kivitel:**

Karcsú acéllemez oszlop, duplafalú, mindkét oldalon perforált fallal \square 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. A stabil antracit talp egyszerű felállítást és áthelyezést tesz lehetővé.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

Figyelem:

Felső táblákat a 955443 – 955444 sz. alatt talál. A felső táblákhoz való piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|------------|---------|
| Teherbírás | 30 kg |
| Szélesség | 610 mm |
| Sorozat | Panel |
| Súly | 45 kg |
| Magasság | 2165 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Mélység | 440 mm |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 |
| Termék fajtája | Perforált fal állvány |