

HOLEX**Tolómérő, Méréstartomány: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415196 1000
GTIN	4062406584276
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Nóniusz és leolvasó felületek csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Műszaki leírás

Szabvány	Gyári szabvány
Belső mérőszár Ø	20 mm
Leolvasás	0,05 mm
Csőrhossz	200 mm
Súly	2,5 kg
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Hibahatár	0,24 mm
Méréstartomány	0 - 1000 mm
Kalibrálás	A1
Osztás	1/20 mm
Nóniusz osztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	Edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000