



Tolómérő, Méréstartomány: 1500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415196 1500
GTIN	4062406584283
Árucikk kategória	42A

Leírás

Kivitel:

Nóniusz és leolvasó felületek csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Finombeállítással.

Műszaki leírás

Csőrhossz	200 mm
Méréstartomány	0 - 1500 mm
Leolvasás	0,05 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Osztás	1/20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Hibahatár	0,36 mm
Belső mérőszár Ø	30 mm
Kalibrálás	A1
Súly	5,3 kg
Nóniusz osztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	Edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 2000 mm	021000 2000
---	-------------