



## Tolómérő, Méréstartomány: 2000mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	415196 2000
GTIN	4062406584290
Árucikk kategória	42A

### Leírás

#### Kivitel:

Nóniusz és leolvasó felületek csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Finombeállítással.

### Műszaki leírás

Szabvány	Gyári szabvány
Osztás	1/20 mm
Méréstartomány	0 - 2000 mm
Csőrhossz	200 mm
Leolvasás	0,05 mm
Kalibrálás	A1
Súly	9,3 kg
Hibahatár	0,44 mm
Belső mérőszár Ø	30 mm
Nóniusz osztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett

Termék fajtája

Műhelytolómérő

**Szolgáltatások**KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.  
méréstartomány 2000 mm

021000 2000