



## Tolómérő, Méréstartomány: 300mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	415196 300
GTIN	4062406584245
Árucikk kategória	42A

### Leírás

#### Kivitel:

Nóniusz és leolvasó felületek csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 300 mm
Súly	0,44 kg
Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Belső mérőszár Ø	10 mm
Osztás	1/20 mm
Leolvasás	0,05 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Csőrhossz	90 mm
Hibahatár	0,05 mm
Nóniusz osztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	Analóg

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

### Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300