

Garant UNI LINE

**Kerék készlet UNI Line-hoz, 4 darabos, Típushoz: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955459 1
GTIN	4062406584702
Árucikk kategória	9GC

**Leírás****Kivitel:**

Kerék, Ø 125 mm. Ideális egyenetlen padlóra. A szárfeltekeredés védelem megakadályozza a kerekek megszorulását. Optimálisan nyugodt járás a kiváló minőségű golyóscsapágyaknak köszönhetően. Nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással és csekély menetzajjal. Teherbírás 200 kg kerekenként. Maximális teherbírás 4 kerék használata esetén: 600 kg.

**Tartalom:**

2 kormányozható kerék és 2 kormányozható-rögzíthető kerék rögzítőfékkel és forgó pánttal.  
Rögzítőanyag.

**Szín:**

Horganyzott, nem konfigurálható.

Magasság: 150 mm

Méret: 150 mm

Kerék Ø: 125 mm

Teherbírás / darab: 200 kg

**Műszaki leírás**

Teherbírás / darab	200 kg
Magasság	150 mm
Méret	150 mm

Kerék Ø	125 mm
Termék fajtája	Kerék