


Garant **UNI LINE****UNI Tower gurítható, U alakú, Típus: M****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 955462 M |
| GTIN | 4062406584726 |
| Árucikk kategória | 9GC |

Leírás**Kivitel:**

Reprezentatív, moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel. Sokoldalúan és univerzálisan alkalmazható különböző felhasználásokhoz és kialakításokhoz, pl. az 5S megvalósításához, elsősegély eszközök, tisztító anyagok, szerszám, információ stb. előkészítése.

Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal \square 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az opcionális látható rátétek a különböző színekben gyorsan észrevehetőek a gyártás területén. Az opcionális, zárható ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra. 4 kormányozható kerékkel, \varnothing 125 mm, 2 rögzítőfékkel.

U alak: 2 oldalfal hátfallal. Fiókok beszerelése csak M méretben lehetséges. Tonyonként maximum 1 fiókházat szabad beépíteni.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

Figyelem:

Tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat, ajtókat és tolófogantyúkat a 955474 – 955499 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Magasság | 2070 mm |
| Hasznos szélesség | 540 mm |
| Kerék Ø | 125 mm |
| Sorozat | Tower |
| Mélység | 750 mm |
| Súly | 89 kg |
| Szélesség | 720 mm |
| Teherbírás | 150 kg |
| Hasznos mélység | 510 mm |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 |
| Magasságállítás osztása | 37 |
| Termék fajtája | Perforált fal torony |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| Kerék készlet UNI Line-hoz, 4 darabos Típushoz 1 | 955459 1 |
| UNI Towertelepített, U alakú Típus M | 955460 M |