


Garant UNILINE

UNI Wall gurítható, Típus: M**Rendelési adatok**

Rendelés száma	955451 M
GTIN	4062406584719
Árucikk kategória	9GC

Leírás**Kivitel:**

Nagyon stabil, duplafalú acéllemez oszlop, mindkét oldalról használható perforált fal \square 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. A stabil antracit talp egyszerű felállítást és áthelyezést tesz lehetővé. 4 kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, 2 rögzítőfékkel.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

Figyelem:

Felső jelöléstartót a 955453 sz. alatt talál. A jelölés tartókhoz való piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Szélesség	600 mm
Magasság	2067 mm
Sorozat	Wall
Kerék Ø	125 mm

Hasznos szélesség	600 mm
Mélység	750 mm
Teherbírás	75 kg
Súly	69 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Termék fajtája	Perforált fal állvány

Tartozék

Kerék készlet UNI Line-hoz, 4 darabos Típushoz 1	955459 1
UNI WallFix Típus M	955450 M