


Garant UNILINE

**UNI Tower gurítható, U alakú, Típus: L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955462 L
GTIN	4062406584733
Árucikk kategória	9GC

**Leírás****Kivitel:**

Reprezentatív, moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel. Sokoldalúan és univerzálisan alkalmazható különböző felhasználásokhoz és kialakításokhoz, pl. az 5S megvalósításához, elsősegély eszközök, tisztító anyagok, szerszám, információ stb. előkészítése.

Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal  $\square 9 \times 9$  mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az opcionális látható rátétek a különböző színekben gyorsan észrevehetőek a gyártás területén. Az opcionális, zárható ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra. 4 kormányozható kerékkel,  $\varnothing 125$  mm, 2 rögzítőfékkel.

U alak: 2 oldalfal hátfallal. Fiókok beszerelése csak M méretben lehetséges. Tonyonként maximum 1 fiókházat szabad beépíteni.

**Szín:**

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

**Figyelem:**

Tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat, ajtókat és tolófogantyúkat a 955474 – 955499 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Magasság	2070 mm
Súly	96 kg
Teherbírás	150 kg
Hasznos mélység	510 mm
Hasznos szélesség	690 mm
Szélesség	750 mm
Kerék Ø	125 mm
Mélység	750 mm
Sorozat	Tower
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Magasságállítás osztása	37
Termék fajtája	Perforált fal torony

## Tartozék

Kerék készlet UNI Line-hoz, 4 darabos Típushoz 1	955459 1
UNI Towertelepített, U alakú Típus L	955460 L