


Garant UNILINE

UNI Tower gurítható, H alakú, Típus: L**Rendelési adatok**

Rendelés száma	955463 L
GTIN	4062406584757
Árucikk kategória	9GC

Leírás**Kivitel:**

Reprezentatív, moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel. Sokoldalúan és univerzálisan alkalmazható különböző felhasználásokhoz és kialakításokhoz, pl. az 5S megvalósításához, elsősegély eszközök, tisztító anyagok, szerszám, információ stb. előkészítése.

Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal $\square 9 \times 9$ mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az opcionális látható rátétek a különböző színekben gyorsan észrevehetőek a gyártás területén. Az opcionális, zárható ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra. 4 kormányozható kerékkel, $\varnothing 125$ mm, 2 rögzítőfékkel.

H alak: 2 oldalfal középső keresztirányú panellel. A polclapok és az ajtók az elülső- és hátoldalra szerelhetők. Fiók beszerelése nem lehetséges.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

Figyelem:

Tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat, ajtókat és tolófogantyúkat a 955474 – 955499 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hasznos szélesség	690 mm
Hasznos mélység	2 × 255 mm
Mélység	750 mm
Sorozat	Tower
Kerék Ø	125 mm
Teherbírás	150 kg
Súly	96 kg
Szélesség	750 mm
Magasság	2070 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Magasságállítás osztása	37
Termék fajtája	Perforált fal torony

Tartozék

Kerék készlet UNI Line-hoz, 4 darabos Típushoz 1	955459 1
UNI Towertelepített, H alakú Típus L	955461 L