

Garant GRIDLINE

Függőleges szekrény, szélesség 20G, 2 lebegő fiók 6G, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	943104 1000
GTIN	4062406586027
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

A 20×28G függőleges szekrények **lebegő fiókokkal** vannak felszerelve, melyek **egyenkénti kihúzás elleni biztosítással** rendelkeznek, így mindig csak egy fiók nyitható ki. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

A fiókok keretének oldala □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, fenéktálcák és perforált falak rögzítéséhez. A függőleges szekrények a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat **kötelezően biztosítani kell felborulás ellen**. Hengerzárral zárható. Minden fiók együtt záródik.

Opcionális tartozék:

A függőleges fiókok a következőkkel szerelhető fel:

Polclapok 943160 sz., perforált fal 943166 sz., ferde polclap 943162 sz. és 943163 sz., Multifix sín 943170 sz.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, függőleges fiók előlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. A fiókház **nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke**.

Műszaki leírás

Súly	70 kg
------	-------

Függőleges fiók teherbírása	175 kg
Fiókok darabszáma	2
Magasság	1000 mm
Mélység	700 mm
Szélesség G-ben	20
Szélesség	500 mm
Mélység G-ben	28
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Függőleges fiók hasznos mélysége	600 mm
ComfortClose	nem
Függőleges fiók hasznos szélessége	150 mm
Függőleges fiók hasznos magassága	691 mm
Függőleges fiók kivitele	Konzolos kialakítás
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	37 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Függőleges szekrény