

Garant UNI LINE**Polclapok H alak, Típus: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955482 M
GTIN	4062406586041
Árucikk kategória	9GC

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez polclapok UNI Tower-hez. A polclapokat billenés ellen Easyfix műanyag dübelekkel kell biztosítani.

Alkalmazható:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.**

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen): 100 kg

Polclap vastagsága: 30 mm

Magasságállítás osztása: 37 mm

Magasság: 30 mm

Szélesség: 540 mm

Mélység: 227 mm

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Magasságállítás osztása	37 mm
Mélység	227 mm
Polclap vastagsága	30 mm
Szélesség	540 mm
Magasság	30 mm
Termék fajtája	Polclap

