

Garant UNILINE

**Polclapok U alakú, Típus: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955481 M
GTIN	4062406586003
Árucikk kategória	9GC

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemez polclapok UNI Tower-hez. A polclapokat billenés ellen Easyfix műanyag dübelekkel kell biztosítani.

**Alkalmazható:**

UNI Tower; UNI Z-Tower.

**Szín:**

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.**

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen): 100 kg

Polclap vastagsága: 30 mm

Magasságállítás osztása: 37 mm

Magasság: 30 mm

Szélesség: 540 mm

Mélység: 478 mm

**Műszaki leírás**

Szélesség	540 mm
Mélység	478 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Magasság	30 mm
Polclap vastagsága	30 mm
Magasságállítás osztása	37 mm
Termék fajtája	Polclap

