

Garant UNILINE

Polclapok H alak, Típus: L**Rendelési adatok**

Rendelés száma	955482 L
GTIN	4062406586058
Árucikk kategória	9GC

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez polclapok UNI Tower-hez. A polclapokat billenés ellen Easyfix műanyag dübelekkel kell biztosítani.

Alkalmazható:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.**

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen): 100 kg

Polclap vastagsága: 30 mm

Magasságállítás osztása: 37 mm

Magasság: 30 mm

Szélesség: 690 mm

Mélység: 227 mm

Műszaki leírás

Mélység	227 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Magasságállítás osztása	37 mm
Magasság	30 mm
Szélesség	690 mm
Polclap vastagsága	30 mm
Termék fajtája	Polclap

