

Garant UNI LINE

Fiókmodul U alakú, Típus: 1**Rendelési adatok**

Rendelés száma	955486 1
GTIN	4062406586065
Árucikk kategória	9GC

Leírás**Kivitel:**

Fiókmodul M méretű U alakú UNI Tower-hez vagy UNI Z-Tower-hez. A modul az UNI Tower-ben tetszőleges magasságban beakasztható. Tower egységenként csak egy fiókmodul lehetséges.

100%-ban kihúzható 20×16G fiókok, külön nem zárható. Fiókok **egykezes egyenkénti fiókkioldással**. A teherbírás fiókonként 40 kg.

Alkalmazható:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 75

Szín:

A fiókház ezüst, a fiók előlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.**

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Szélesség	540 mm
Magasság	222 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	40 kg

Mélység	477 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Súly	18 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Magasságállítás osztása	37 mm
Termék fajtája	Fiók