

Garant GRIDLINE

Függőleges szekrény, szélesség 30G, 2 lebegő fiók 12G, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	943112 1000
GTIN	4062406586119
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

A 30×28G függőleges szekrények **lebegő fiókokkal** vannak felszerelve, melyek **egyenkénti kihúzás elleni biztosítással** rendelkeznek, így mindig csak egy fiók nyitható ki. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

A fiókok keretének oldala □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, fenéktálcák és perforált falak rögzítéséhez. A függőleges szekrények a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat **kötelezően biztosítani kell felborulás ellen**. Hengerzárral zárható. Minden fiók együtt záródik.

Opcionális tartozék:

A függőleges fiókok a következőkkel szerelhető fel:

Polclapok 943160 sz., perforált fal 943166 sz., ferde polclap 943162 sz. és 943163 sz., Multifix sín 943170 sz.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, függőleges fiók előlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. A fiókház **nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke**.

Műszaki leírás

Súly	107 kg
------	--------

Függőleges fiók teherbírása	350 kg
Szélesség	750 mm
Magasság	1000 mm
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	30
Függőleges fiók kivitele	Konzolos kialakítás
Függőleges fiók hasznos magassága	691 mm
Fiókok darabszáma	2
Mélység	700 mm
Mélység G-ben	28
Függőleges fiók hasznos szélessége	300 mm
Függőleges fiók hasznos mélysége	600 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	37 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Függőleges szekrény