

Garant UNILINE

UNI Tower gurítható, U alakú, Típus: M**Rendelési adatok**

Rendelés száma	955465 M
GTIN	4062406586218
Árucikk kategória	9GC

Leírás**Kivitel:**

Moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel.

Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal \square 9x9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. U alak: 2 oldalfal hátfallal. Fiókok és ajtók beszerelése lehetséges.

Tartalom:

955462 sz. M méretű UNI Tower; 2 db 955481 sz. M méretű polclap; 955475 sz. GREY méretű felső elem; 955496 sz. 1 méretű tolófogantyú.

4 kormányozható kerékkel, \varnothing 125 mm, 2 rögzítőfékkel.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

Figyelem:

További tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat és ajtókat a 955474 – 955499 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Teherbírás	150 kg
Magasság	2290 mm
Hasznos szélesség	540 mm
Súly	105 kg
Kerék Ø	125 mm
Szélesség	720 mm
Mélység	750 mm
Hasznos mélység	510 mm
Sorozat	Tower
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Magasságállítás osztása	37
Termék fajtája	Perforált fal torony

Tartozék

UNI Line tolófogantyú Típus 1	955496 1
UNI Towergurítható, U alakú Típus M	955462 M
Felső elemUNI Tower M-hez Típus GREY	955475 GREY
Kerék készlet UNI Line-hoz, 4 darabos Típushoz 1	955459 1
UNI Towertelepített, U alakú Típus M	955460 M