

Garant GRIDLINE

**Függőleges szekrény, szélesség 30G, 2 db 6G lebegő fiók, 1 db 12G lebegő fiók, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	943115 2000
GTIN	4062406586201
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

A 30×28G függőleges szekrények **lebegő fiókokkal** vannak felszerelve, melyek **egyenkénti kihúzás elleni biztosítással** rendelkeznek, így mindig csak egy fiók nyitható ki. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

A fiókok keretének oldala  $\square$  9×9 mm, 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, fenéktálcák és perforált falak rögzítéséhez. A függőleges szekrények a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat **kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.**

Hengerzárral zárható. Minden fiók együtt záródik.

Függőleges fiók hasznos szélessége 6G, fiók 150 mm; függőleges fiók hasznos szélessége 12G, fiók 300 mm.

6G fiók teherbírása 175 kg; 12G fiók teherbírása 350 kg.

**Opcionális tartozék:**

A függőleges fiókok a következőkkel szerelhető fel:

Polclapok 943160 sz., perforált fal 943166 sz., ferde polclap 943162 sz. és 943163 sz., Multifix sín 943170 sz.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, függőleges fiók előlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

## Műszaki leírás

Szélesség	750 mm
Függőleges fiók kivitele	Konzolos kialakítás
Fiókok darabszáma	3
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	700 mm
Függőleges fiók hasznos magassága	1691 mm
Magasság	2000 mm
Mélység G-ben	28
Súly	163 kg
Szélesség G-ben	30
ComfortClose	nem
Függőleges fiók hasznos mélysége	600 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	37 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Függőleges szekrény