



## Cserélhető menetidomszer MultiCheck Digital, Menet: M18



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486514 M18
GTIN	4046122634248
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Alkalmazható:

Alapszerszám 486511 sz. 12-20 méret, mérőhüvely 486512 sz. 12-20 méret és védőhüvely 486515 sz. M12 – M20. méret.

### Műszaki leírás

Szabvány	DIN 13
Menetemelkedés	2,5 mm
Menetfajta	M
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Menet	M18
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

