



## Cserélhető menetidomszer MultiCheck Digital, Menet: M8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486514 M8
GTIN	4046122634330
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Alkalmazható:

Alapszerszám 486511 sz. 2-10 méret, mérőhüvely 486512 sz. 2-10 méret és védőhüvely 486515 sz. M2 – M10. méret.

### Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,25 mm
Szabvány	DIN 13
Menet	M8
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Menetfajta	M
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

