



## Cserélhető menetidomszer MultiCheck Digital, Menet: M12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486514 M12
GTIN	4046122634217
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Szabvány:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Alkalmazható:**

Alapszerszám 486511 sz. 12-20 méret, mérőhüvely 486512 sz. 12-20 méret és védőhüvely 486515 sz. M12 – M20. méret.

### Műszaki leírás

Menetfajta	M
Szabvány	DIN 13
Menetemelkedés	1,75 mm
Menet	M12
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

