



## Nem megy-oldali dugós menetidomszer MultiCheck Digital, Menet: M10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486516 M10
GTIN	4046122621101
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Alkalmazható:

Alapszerszám 486511 sz. 2-10 méret, mérőhüvely 486512 sz. 2-10 méret és védőhüvely 486515 sz. M2 – M10. méret.

### Műszaki leírás

Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Szabvány	DIN 13
Menetemelkedés	1,5 mm
Menetfajta	M
Menet	M10
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Nem megy-oldali dugós menetidomszer

### Szolgáltatások

028500 60

KalibrálásMegy-oldali vagy nem megy-oldali dugós  
mentidomszer maximális Ø 60 mm

DAkkS kalibrálásMegy- vagy nem megy-oldali dugós  
mentidomszer Maximális Ø 90 mm

028540 90