



Nem megy-oldali dugós menetidomszer MultiCheck Digital, Menet: M12



Rendelési adatok

Rendelés száma	486516 M12
GTIN	4046122621118
Árucikk kategória	48B

Leírás

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Alkalmazható:

Alapszerszám 486511 sz. 12-20 méret, mérőhüvely 486512 sz. 12-20 méret és védőhüvely 486515 sz. M12 – M20. méret.

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,75 mm
Menetfajta	M
Menet	M12
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Szabvány	DIN 13
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Nem megy-oldali dugós menetidomszer

Szolgáltatások

028500 60

KalibrálásMegy-oldali vagy nem megy-oldali dugós
mentidomszer maximális Ø 60 mm

DAkkS kalibrálásMegy- vagy nem megy-oldali dugós
mentidomszer Maximális Ø 90 mm

028540 90