



Nem megy-oldali dugós menetidomszer MultiCheck Digital, Menet: M4



Rendelési adatok

Rendelés száma	486516 M4
GTIN	4046122621200
Árucikk kategória	48B

Leírás

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Alkalmazható:

Alapszerszám 486511 sz. 2-10 méret, mérőhüvely 486512 sz. 2-10 méret és védőhüvely 486515 sz. M2 – M10. méret.

Műszaki leírás

Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Menetemelkedés	0,7 mm
Menetfajta	M
Menet	M4
Szabvány	DIN 13
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Nem megy-oldali dugós menetidomszer

Szolgáltatások

028500 60

KalibrálásMegy-oldali vagy nem megy-oldali dugós
mentidomszer maximális Ø 60 mm

DAkkS kalibrálásMegy- vagy nem megy-oldali dugós
mentidomszer Maximális Ø 90 mm

028540 90