

**HOLEX****Ujjmaró HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191590 20
GTIN	4045197103802
Árucikk kategória	12W

**Leírás****Kivitel:**

Többélű maró. **Excentrikus hátraköszörülés.**  
Kedvező árú alternatíva.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Fogak száma Z	4
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,039 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Teljes hossz L	104 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	38 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k10
Spirálszög	30-40 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B

Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	78 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	14 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	46 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	92 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		