



Turbómaró készlet 5 darabos, Z4 – finom, keresztfogazással, HM TiAlN, Turbómarók száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	541470 5
GTIN	4027497473762
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

Válogatott turbómarókat tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Tartalom:

1–1 db 540560 sz. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020 méret.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN

Szár Ø	6 mm
Turbómarók száma	5
Termék fajtája	Turbómaró

Tartozék

Turbómaró, bevonattalZ4 – finom, keresztfogazással Típus C1020	540560 C1020
Turbómaró, bevonattalZ4 – finom, keresztfogazással Típus M1020	540560 M1020
Turbómaró, bevonattalZ4 – finom, keresztfogazással Típus A1020	540560 A1020
Turbómaró, bevonattalZ4 – finom, keresztfogazással Típus F1020	540560 F1020
Turbómaró, bevonattalZ4 – finom, keresztfogazással Típus D1009	540560 D1009