

HOLEX**Turbómaró készlet 10 darabos, Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS,
Turbómarók száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	541550 10
GTIN	4062406659721
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Válogatott turbómarókat tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.

Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Tartalom:

1–1 db 540800 sz. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630 méret.

Műszaki leírás

Szerszámananyag	HSS
Szár Ø	6 mm
Turbómarók száma	10
Termék fajtája	Turbómaró

Tartozék

TurbómaróZ3 – közepes, forgácstörővel Típus M1225	540800 M1225
TurbómaróZ3 – közepes, forgácstörővel Típus C1225	540800 C1225
TurbómaróZ3 – közepes, forgácstörővel Típus C0616	540800 C0616
TurbómaróZ3 – közepes, forgácstörővel Típus G1225	540800 G1225
TurbómaróZ3 – közepes, forgácstörővel Típus G0618	540800 G0618
TurbómaróZ3 – közepes, forgácstörővel Típus AS1225	540800 AS1225
TurbómaróZ3 – közepes, forgácstörővel Típus AS0616	540800 AS0616
TurbómaróZ3 – közepes, forgácstörővel Típus G1630	540800 G1630
TurbómaróZ3 – közepes, forgácstörővel Típus D1210	540800 D1210
TurbómaróZ3 – közepes, forgácstörővel Típus AS1020	540800 AS1020
Műanyag kazetta, ürespiros	541565