

**Garant****Másoló- és síkmaró indexálással, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212015 35/3
GTIN	4062406587550
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

### Figyelem:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Interpolációs marás $a_p$	4 mm
Vágóél Ø $D_c$	35 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	2,41 fok
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	68 mm
Ø $D_3$	23 mm
Ø $D_2$	28,7 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	42 mm
belső hűtés	igen

Vágóélek száma Z	3
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Hozzávaló váltólapka	RPK.1204M0T
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	58 mm
Felfogó menet M	M16
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	19,94 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 3	219878 3
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	219878 2