

**TRICOFLEX****Szövetbetétes tömlő, átlátszó, PVC, Hossz 50 m, Tömlő belső Ø: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080042 9
GTIN	3506110929738
Árucikk kategória	08A

**Leírás****Kivitel:**

Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány  $-15\text{ °C}$  és  $60\text{ °C}$  között.  
TCN-AL, rugalmas, nyomásálló és hosszú élettartamú tömlő. Jó vegyi ellenálló képesség. Üzemi nyomás 15 bar. Élelmiszer engedéllyel (VO/2011 - A/B/C kategória).

**Műszaki leírás**

Festék	Áttetsző
Tömlőhossz	50 m
Tömlő külső Ø	15 mm
Tömlő belső Ø	9 mm
Anyag	PVC tömlő, három rétegű, poliészter szálerősítéssel
Élelmiszer engedély (VO/2011)	igen
Maximális üzemi nyomás	15 bar
Hőmérséklettartomány	$-15 - 60\text{ °C}$

Terméknév attribútum	Hossz 50 m
Termék fajtája	Tömlő