

Garant GRIDLINE

Tisztítószer szekrény 40G szélesség lemez szárnyas ajtókkal, Magasság mm / típus: 2000-4**Rendelési adatok**

Rendelés száma	987031 2000-4
GTIN	4062406588533
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Univerzális szekrény tisztítószer, tisztítókészülékek és ruházat tárolásához. Horganyzott polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek **hengerezás** 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Polclap teherbírás 25 kg. A belső ház 9×9 mm lyukasztása 37 mm osztásban alkalmas **Easyfix akasztók és tartók elhelyezéséhez** (a 95. termékcsoporthoz).

Tartalom:

Praktikus felosztó 3-3 db 20G szélességű polclappal. Plusz perforált fal a szekrény belső oldalán. Easyfix akasztók és tartók.

Tartalom:

Easyfix akasztó 955505 sz. 50 méret: 5
Easyfix akasztó 955605 sz. 60 méret: 2
Easyfix tartó 9554665 méret 18-26 sz.: 2

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 élénkkék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A tisztítószeres szekrények méretben kompatibilisek az összes 20G mélységű GridLine szekrényvel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható. További tartozékokat, mint polclapokat és fiókokat a 94. termékcsoporthoz talál.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	40
Szélesség	1000 mm
Hasznos magasság	1840 mm
Mélység	500 mm
Súly	109 kg
Magasság	2000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	25 kg
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tisztítószer szekrény

Tartozék

Easyfix csőtartó Belső Ø 60 mm	955605 60
Easyfix szerszámtartó 45° Hasznos mélység 50 mm	955505 50
Easyfix rugalmas szorító Kapocs Ø 18-26 mm	955665 18-26