

**Garant****VHM sorjázó 60°, bevonat nélkül, Ø h6 DC: 6mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	208140 6
GTIN	4045197129338
Árucikk kategória	11X

## Leírás

**Kivitel:**Tűrés: **S méret =  $\pm 0,1$  mm, csúcsszög  $\pm 10$  szögperc.**

Speciális csavarvonal hajlásszöggel, lágyan vágó.

**Felhasználás:**Munkadarabok élleinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ acélban $< 900$ N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Vágóél Ø $D_c$	6 mm
Fogak száma Z	4
Méret S	5,9 mm
Szár Ø $D_s$	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Sarokletörés szöge	60 fok
Élletörő marás	30 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány

Típus	N
Tűrés névleges Ø	h6
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög	60 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sorjázó

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	M
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		