


Garant UNILINE

UNI Tower, H alak, aszimmetrikus Fix, Típushoz: L**Rendelési adatok**

Rendelés száma	987104 L
GTIN	4062406587888
Árucikk kategória	9GC

Leírás**Kivitel:**

Moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez.

A H alakú UNI Tower aszimmetrikusan **feltölthető mindkét oldalról**. A mélyebb részeken 2 darab 987110 sz.45 méretű újrahasznosítható hulladék gyűjtő helyezhető el. A kisebb rész alkalmas tisztítoszerek és tisztítóeszközök tárolására.

Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel. Minden külső és középső fal minden oldalon perforált fallal rendelkezik, □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az antracit színű tartó a tisztító piktogrammal a gyors megjelenítést szolgálja. Az opcionális, zárható ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra. Az ajtó nem kombinálható papírtekercs tartóval.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

Figyelem:

További tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat és ajtókat a 955474 – 955499 sz. alatt talál.

Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Magasság: 1920 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 750 mm
Hasznos szélesség: 690 mm
Hasznos mélység: 180/ 330 mm
Súly: 92 kg

Műszaki leírás

Szélesség	750 mm
Hasznos mélység	180/ 330 mm
Magasság	1920 mm
Sorozat	Tower
Súly	92 kg
Hasznos szélesség	690 mm
Mélység	750 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Termék fajtája	Tisztító állomás