



Keményfém kalapácsfúró készlet „MX4”, Fúró Ø: 5-12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	789061 5-12
GTIN	4058546348199
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Négyzetes keresztmetszetű fúrófej. Nagyobb fúrási sebesség a 4 vágóélnek köszönhetően. A 2 vágóéllal szemben kétszer hosszabb élettartam. Nagy térfogatú 4-spirálos formatervezés. Műanyag kazettában.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletesen kerek nyílásokhoz. **4-spirálos** kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

Tartalma:

Fúrókalapács 789050 sz.: 1-1 db
5; 6 méret, hossz 110 mm;
6; 8; 8; 10; 12 méret, 160 mm hossz

Műszaki leírás

Fúró Ø	5 - 12 mm
Vágóélek száma Z	4

Csomagolás	Műanyag kazetta
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró

Tartozék

Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus Øx teljes hossz 6X160 mm	789050 6X160
Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus Øx teljes hossz 12X160 mm	789050 12X160
Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus Øx teljes hossz 6X110 mm	789050 6X110
Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus Øx teljes hossz 5X110 mm	789050 5X110
Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus Øx teljes hossz 8X160 mm	789050 8X160
Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus Øx teljes hossz 10X160 mm	789050 10X160