

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush, C típus, Ø 25 mm Készlet, 24 darabos, szár Ø 3 mm, RB-ZB,  
Szemcsézet: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	573545 50
GTIN	50048011276118
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Az öntött speciális tisztító kefék homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, **kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.**

A **radiális** Bristle-Brush külön szegmensekből áll, (kb. 1,6 mm széles).

A felfogó túske (**szár Ø 3 mm**) leszerelhető. A szegmensek a tetszőleges kefeszélességre kombinálhatók.

Hajlított sörtékkel (C típus) **profilírozott felületek megmunkálásához.**

**Felhasználás:**

Ügyeljen a forgásirányra.

Egyenes csiszolókon vagy rugalmas tengelyeken való felhasználáshoz, további tartozékok nélkül.

**Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el.** Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.

**Tartalom:**

24 külön szegmens (kb. 1,6 mm széles) **inkluzív** 3 mm szár Ø-jű **felfogó túske.**

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	35000 min <sup>-1</sup>
Kefe Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Festék	zöld
Szemcsézet	50
Kefeszélesség	1,6 - 10 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	RB-ZB
Gyártó jelölése	RB-ZB
Termék fajtája	Kefekorong